

Boucle magnétique de comptoir T800

Descriptif du produit

La boucle à induction magnétique permet une communication adaptée entre les agents d'accueil et les personnes malentendantes, appareillées ou non appareillées.

La parole de l'agent d'accueil, captée par un micro, est transmise aux personnes malentendantes, amplifiée, par un combiné téléphonique pour les personnes non appareillées, ou directement par l'appareil auditif lorsqu'il est en position T, pour les personnes appareillées.



Caractéristiques techniques

La boucle à induction magnétique T800 s'installe facilement sur les guichets d'accueil ou dans les box de rendez-vous.

La boucle magnétique T800 comprend :

- un pupitre avec micro directionnel sur bras flexible et bloc d'alimentation branché
- sur le secteur
- un combiné téléphonique, implanté coté public
- un ampli - transfo à induction et un câble de diamètre 8mm, longueur 1500mm, à poser en sous face de la banque d'accueil.

La boucle magnétique avec combiné permet la réception du son amplifié dans un rayon de 80 cm



Normes et réglementation

- Arrêté du 1er août 2006
« Lorsque l'accueil est sonorisé, il doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme »